

Technické údaje

80AK-A - adaptér pro termočlánek



Klíčové vlastnosti

- Přizpůsobuje Typ-K termočlánekový mini-konektor k dvojité banánkové zásuvce
- Měřicí rozsah a přesnost: Závisí na typu sondy
- Vhodné pro malá napětí (pod 30 V AC, 60 V DC)
- Jeden rok záruky

Modely



80AK

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2021 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
12/2021

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společností Fluke Corporation.**