

Technické údaje

Kabel rozhraní USB OC4USB



Klíčové vlastnosti

- Podporovány jsou modely ScopeMeter řady Fluke 120 a Fluke 190 a také řady 43, 43B a 430 Analyzátoři kvality elektrické energie
- Podporované systémy: Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98 SE
- Délka kabelu: 1,5 m

* (viz specifikace přístroje)

Přehled výrobků: Kabel rozhraní USB OC4USB

Bezpečný kabel rozhraní pro připojení opticky izolovaného sériového rozhraní přístroje ScopeMeter či analyzátoru kvality elektrické energie ke standardnímu rozhraní USB počítače. Optická izolace umožňuje ponechat měřicí přístroj připojený k síti* a zároveň jej připojit k počítači.

Modely



Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2022 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
01/2022

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společností Fluke Corporation.**