

Technické údaje

i200 - AC proudové kleště



Klíčové vlastnosti

- Protějšek k DMM multimetrům do 200A AC
- Výstup 1mA na 1 Ampér zajišťuje snadný odečet
- Měří přesné hodnoty bez přerušování vedení
- Max. průměr vodiče je 20mm
- CAT III 600V bezpečnostní hodnoty

Přehled výrobků: i200 - AC proudové kleště

Malé AC proudové kleště

Proudové kleště jsou ideální rozšiřující aplikační schopností osciloskopu. i200 jsou proudové kleště do AC 200A s výstupem přes izolovanou banánkovou zásuvku. i200 je kompatibilní a jakýmkoliv Fluke přístrojem s izolovanými banánky.

Technické údaje: i200 - AC proudové kleště

Specifikace	
	200 A
	0.5 A - 200 A

	240 A
	0.5 A
Základní přesnost	1% + 0.5 A
	(48-65 Hz)
	(% hodnota + LSD)
	40 Hz - 10 kHz
	1 mA/A
Bezpečnostní specifikace	
Bezpečnost	CAT III, 600 V
Maximální napětí	600 V AC
Mechanické a obecné specifikace	
Záruka	1 rok
	20 mm
Maximální rozměr vedení (sběrnice)	20 x 5 mm
Délka výstupního kabelu	1.5 m
Chráněný banánek	Ano

Modely



Fluke i200

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2021 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
11/2021

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společností Fluke Corporation.**