

Technické údaje

## L200 - minisvětlo



### Klíčové vlastnosti

- Malá, robustní lampa uvolňuje obě ruce
- Jasná bílá LED osvětluje kontaktní oblast
- Uvolňuje obě ruce pro práci
- 120 hodin životnosti akumulátoru
- Používá dvě 3V napájecí baterie

## Modely



**Fluke L200**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail: [cee.cs@fluke.com](mailto:cee.cs@fluke.com)  
[www.fluke.cz](http://www.fluke.cz)

©2021 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.  
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího  
upozornění.  
12/2021

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez  
písemného schválení společností Fluke Corporation.**