

Technické údaje

## TL27 - sada trvanlivých měřicích kabelů



### Klíčové vlastnosti

- DMM testovací kabely (červ., černý) s izolovanými běžnými banánky
- Robustní EPDM izolaci
- Délka 1.5 m
- CAT III 1000 V, 10 A hodnoty. V seznamu UL
- Jeden rok záruky

## Modely



**Fluke TL27**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail: [cee.cs@fluke.com](mailto:cee.cs@fluke.com)  
[www.fluke.cz](http://www.fluke.cz)

©2021 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.  
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího  
upozornění.  
12/2021

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez  
písemného schválení společností Fluke Corporation.**