

Tekniske data

TRM50 Koaksial gennemførsel BNC han til BNC hun kabelterminator



Produktoversigt: TRM50 Koaksial gennemførsel BNC han til BNC hun kabelterminator

TRM50 Koaksial gennemførsel BNC han til BNC hun kabelterminator

Specifikationer: TRM50 Koaksial gennemførsel BNC han til BNC hun kabelterminator

Specifikationer	
Impedans	50 ohm
Maks. spænding over jord	1000 V KAT III
Maks. effekt	1 W

Modeller



Fluke TRM50

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**