

Tekniske data

Fluke C1600 Tool Hard Case



Nøglefunktioner

- Deep interior to hold and protect your gear and accessories
- Rubber gasket in lid seals out dust and keeps contents dry
- Top compartment for easy access to small parts

Produktoversigt: Fluke C1600 Tool Hard Case

C1600 er en robust taske i støbt plast, som er beregnet til at transportere Fluke håndholdte digitalmultimetre og proceskalibratorer og det mest anvendte tilbehør til disse metre.

Faciliteter

- Stor nok til at indeholde og beskytte dit udstyr, og den har plads til tilbehør og andre vigtige ting.
- Gummipakning i låget holder støv ude og holder indholdet tørt.
- Udtagelig bakke, så alt kan opbevares velorganiseret.
- Lettilgængelige rum oven på låget til små dele som sikringer, batterier, prober og ledninger.
- Indeholder fem kroge og stroppe til at holde orden på ledninger og testledninger, der ikke er i brug.
- Kan låses.
- Stort bærehåndtag til bekvem transport.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**