

Tekniske data

Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers



Produktoversigt: Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers

Fluke i40s-EL strømtang bruges til måling af små strømme. Den er egnet til målinger op til 40 A, og den måler også præcist på sekundære strømtransformere på 1 A og 5 A. Kæben på i40s-EL kan klemme om strømledninger på op til 15 mm i diameter

Modeller



FLUKE-17XX i40s-EL

40A Clamp-on Current Transformer

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**