

Tekniske data

## Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps



### Produktoversigt: Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps

Ohebné proudové sondy Fluke iFlex 30 cm pro záznamník elektrické energie Fluke 1730 rozšiřují rozsah měření střídavého proudu přístroje Fluke 1730 až na 1 500 A stř. při zajištění nejlepší možné flexibility měření. Sondy iFlex se připojují přímo k přístroji a zobrazují měření proudu bez použití modulů náchylných k chybám. Kabel dlouhý 1,8 m umožňuje vzdálit přístroj od místa měření a zlepšit tím čitelnost displeje. Kabely iFlex pro záznamník elektrické energie Fluke 1730 jsou dostupné v délce 30 cm, 60 cm a 90 cm.

## Modeller



### **Fluke i1730-flex1500/3pk**

1500A 12 inch, 3 Pack

- 
- 1500A 12 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**