

Tekniske data

## Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps



### Produktoversigt: Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

Fluke 1730 Energy Logger 24 tommer iFlex fleksible strømprober udvider måleområdet for Fluke 1730 til 3000 A AC og giver samtidig den ultimative måleflexibilitet. iFlex proberne slutes direkte til energiloggeren og viser strømmålinger uden fejlårsagende skaleringsfaktorer. Ledningen på 1,8 m tillader afstand mellem målestedet og energiloggeren, så det bliver lettere at aflæse displayet. Fluke 1730 Energy Logger iFlex kabler findes som 12, 24 og 36 tommer

## Modeller



### **Fluke i1730-flex3000/3pk**

A 24 inch, 3 pack Current Clamps

- 
- 3000A 24 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**