

Tekniske data

Fluke i17XX-flex1500 iFlex® strømting



Produktoversigt: Fluke i17XX-flex1500 iFlex® strømting

Fluke 17XX 12 tommer iFlex fleksible strømprober måler op til 1500 A AC og giver samtidig den ultimative målefleksibilitet. iFlex proberne slutes direkte til 173X Energi eller Power Loggeren og viser strømmålinger uden fejlforårsagende skaleringsfaktorer. Ledningen på 1,8 m tillader afstand mellem målestedet og energiloggeren, så det bliver lettere at aflæse displayet. Fluke 17XX iFlex kabler findes som 12, 24 og 36 tommer.

Modeller



i17XX-flex1500

1500A 12 inch iFlex® Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2022 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
01/2022

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**