

Tekniske data


Fluke i17XX-flex6000 iFlex® strømtang



Produktoversigt: Fluke i17XX-flex6000 iFlex® strømtang

Fluke 17XX 36 tommer iFlex fleksible strømprober udvider måleområdet for Fluke 17XX Energi eller Power Logger til 6000A AC og giver samtidig den ultimative målefleksibilitet. iFlex proberne slutes direkte til energiloggeren og viser strømmålinger uden fejlforårsagende skaleringsfaktorer. Ledningen på 1,8 m tillader afstand mellem målestedet og energiloggeren, så det bliver lettere at aflæse displayet. Fluke 17XX iFlex kabler findes som 12, 24 og 36 tommer.

Modeller



i17XX-flex6000

6000A 36 inch iFlex® Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2022 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
01/2022

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**