


Tekniske data

## Fluke MBX 300 Poleset Mounting Kit



### Produktoversigt: Fluke MBX 300 Poleset Mounting Kit

Effekt kvalitetsloggerne Fluke 1743 og 1744 er udviklet i henhold til IP65 og kan derfor anvendes under alle vejrforhold, hvor end opgaven skal udføres. Med det robuste monteringsæt kan Fluke 1743 og 1744 nemt og sikkert fastgøres til el-master eller opsættes på andet materiel. Plade og rem til montering medfølger og passer til de eksisterende fastgørelsesmekanismer og -punkter på loggerne.

## Modeller



### **Fluke 1743/44 Poleset**

Fluke MBX 300 Poleset Mounting Kit

---

### **Fluke MBX Clamp 1A/10A**

Fluke Set of 3 1A/10A Current Clamps

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**