

## PLS SLD RED detektor m/beslag



### Nøglefunktioner

Specifications:

- Range: ≤60 m (200 ft)
- Battery: 1x 9v Alkaline
- Size: 102 x 165 x 102 (4 in x 6.5 in x 4 in)
- Weight: 0.35 kg (0.77 lb)

### Produktoversigt: PLS SLD RED detektor m/beslag

PLS SLD-RED er en rød linjelaserdetektor, der er kompatibel med PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 og de tidligere PLS 4 og PLS 180 modeller. Denne vare medfølger i PLS 6R og PLS 180R systemerne.

### Specifikationer: PLS SLD RED detektor m/beslag

Specifikationer:

1. Område: ≤ 60 m (200 ft)
2. Batteri: 1 x 9 V alkaline
3. Størrelse: 102 x 165 x 102 (4 in x 6,5 in x 4 in)
4. Vægt: 0,35 kg (0,77 lb)

## Modeller



### **PLS SLD RED**

PLS SLD-RED er en rød linjelaserdetektor, der er kompatibel med PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 og de tidligere PLS 4 og PLS 180 modeller. Denne vare medfølger i PLS 6R og PLS 180R systemerne.

---

Dette tilbehør leveres fra fabrikken i en trykt papkasse. Indhold:

- PLS SLD RED linjelaserdetektor
  - PLS 60520 SLD klemme
  - 9 V batteri
  - quick reference guide
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**