

Tekniske data

80K-6 Højspændingsprobe




Nøglefunktioner

- En højspændingsprobe der betyder, at et multimeter kan måle op til henh. 6,000 V eller 40,000 V Kun beregnet til lavenergianvendelser
- Et års garanti

Produktoversigt: 80K-6 Højspændingsprobe

- En højspændingsprobe der betyder, at et multimeter kan måle op til henh. 6,000 V eller 40,000 V Kun beregnet til lavenergianvendelser
- Et års garanti

Modeller



Fluke 80K 6

Fluke 80K-6 High Voltage Probe

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2022 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
01/2022

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**