

Tekniske data

TL28A automobilivt testledningssæt



Nøglefunktioner

- Fleksible silikoneisolerede ledninger er modstandsdygtige over for varme og kulde
- Kat I 30 V, 10 A

Produktoversigt: TL28A automobilivt testledningssæt

- Fleksible silikoneisolerede ledninger er modstandsdygtige over for varme og kulde
- Kat I 30 V, 10 A

Modeller



Fluke TL28A

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**