

Tekniske data

## TP82 isolerede gennemboringsnæb



### Nøglefunktioner

- Bananstik kan anvendes med alle DMM- og bananstiksledninger
- Ikke-roterende bananstik forhindrer sammenfiltring af ledninger, så du kan stramme/løsne klemmen, mens den stadig er sluttet til testledningen
- Fås til 2 mm indgang
- Testet til 60 V DC

### Produktoversigt: TP82 isolerede gennemboringsnæb

- Bananstik kan anvendes med alle DMM- og bananstiksledninger
- Ikke-roterende bananstik forhindrer sammenfiltring af ledninger, så du kan stramme/løsne klemmen, mens den stadig er sluttet til testledningen
- Fås til 2 mm indgang
- Testet til 60 V DC

## Modeller



### **Fluke TP82**

Fluke TP82 Insulation Piercing Clip Set

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**