

Tekniske data

Fluke Termisk Kamera monteringsbeslag

Produktoversigt: Fluke Termisk Kamera monteringsbeslag

Bevar en stationær stilling til dit infrarøde kamera for at sikre en stadig strøm af data for at udelukke anomalier skabt af infrarøde billeder taget fra forskellige vinkler og perspektiver. Monter dit termiske kamera, så det har en sikker afstand til udstyret, der tester temperaturanomalier. Dette beslag er meget nemt at montere og behøver kun 6 skruer.

Kompatibelt med RSE300, RSE600

Specifikationer: Fluke Termisk Kamera monteringsbeslag

Måling

Størrelse

5x6x0.4

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2022 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
01/2022

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**