

Tekniske data

# Infrarød telelinse



## Nøglefunktioner

Field-of-View (FOV) is 8,6° x 6,5°

## Produktoversigt: Infrarød telelinse

Ekstratilbehør, termisk telelinse, der kan udskiftes i felten, giver brugeren mulighed for at se og måle temperaturen af genstande fra længere afstande eller for mindre genstande ved normale afstande.

Synsfeltet er 8,6° x 6,5°

Til brug med: Ti32 og TiR32

## Modeller



### Fluke Lens/Tele1

Fluke Telephoto Infrared Lens

---

For use with: Ti32 and TiR32

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**