

# Fluke 700BCA Barcode-Adapter



## Produktübersicht: Fluke 700BCA Barcode-Adapter

**Beschreibung:** Abgeschirmtes 4-adriges Kabel mit einer 9-poligen D-Subminiaturbuchse und einem 9-Pin D-Subminiaturstecker.

**Anwendung:** Stellt die Verbindung zwischen einem Fluke 743 Dokumentierenden Prozesskalibrator und einem Hewlett Packard HBSW-8200 Barcodelesestift her.

## Technische Daten: Fluke 700BCA Barcode-Adapter

### Mechanische und allgemeine Daten

Abmessungen	Gesamtlänge etwa 15 cm
Gewährleistung	Ein Jahr
Material	Kabel und Gehäuse aus schwarzem PVC, verzinnte Außenschalen, vergoldete Kupferkontakte

## Modelle



### **Fluke 700BCA**

Bar Code Adapter

- 
- Interface cable
  - Calibrator to bar code wand
  - Instruction sheet in English, French, German, Italian, and Spanish.
-

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Austria GmbH**  
Liebermannstraße F01  
2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 (0) 1 928 9503  
E-Mail: roc.austria@fluke.nl  
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**  
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com