


Technische daten


Leitungsmarkierer-Satz Fluke PQ-MARKER



Produktübersicht: Leitungsmarkierer-Satz Fluke PQ-MARKER

Leitungsmarkierer-Satz mit Markern für 3 Phasen+N+PE zur Anwendung mit Fluke Power- und Energie-Loggern oder mit anderen dreiphasigen Geräten mit Durchmesser der Messleitungen von 3-5 mm.

Modelle



Fluke-PQ-MARKER

Fluke-PQ-MARKER

-
- Leitungsmarkierer-Satz für 3 Phasen+N+PE
-

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**