

Professioneller Werkzeugrucksack Fluke Pack30



Wichtigste Merkmale

Für professionelle Elektriker konzipiert

- Enthält über 30 Taschen in 6 großen Staufächern
- Robuster, wasserdichter Boden schützt Werkzeuge und hält den Rucksack aufrecht, damit Sie leicht an Ihre Werkzeuge kommen
- Klemmen, Halterungen und Riemen außen am Fluke Pack30 eignen sich ideal für häufig verwendete Werkzeuge wie Klebebandrollen, Messbänder, Spannungsdetektoren
- Ideal für die Aufbewahrung, die Organisation und den Schutz von Messgeräten, Handmessgeräten, Schutzbrillen und persönlichen Gegenständen wie Schlüssel, Geldbörse und Telefon
- Spezialtasche für Tablet-PCs und Laptops mit einer Breite von bis zu 12 Zoll (30 cm)
- Hergestellt aus widerstandsfähigem Polyester und mit Kunststoffboden
- Abdeckungen für die Vorderseite und oberen Abschnitte aus EVA-Kunststoff für zusätzlichen Schutz
- Polsterung auf der Rückseite für Komfort und Lendenwirbelstütze
- Verstellbarer Brustgurt für gleichmäßige Gewichtsverteilung und erhöhten Komfort
- 1 Jahr Gewährleistung

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang des Fluke Pack30 enthalten

Produktübersicht: Professioneller Werkzeugrucksack Fluke Pack30

Was Sie brauchen. Wo Sie es brauchen.

Rucksäcke bieten eine praktische Möglichkeit zum Organisieren, Aufbewahren und Transportieren von Werkzeugen. Wenn Sie alle Werkzeuge, die Sie benötigen, in einem einzigen Fluke Pack30 aufbewahren, müssen Sie seltener zurück zum Wagen. Der Fluke Pack30 bietet Ihnen außerdem eine bequemere Lösung als herkömmliche Werkzeuggürtel, bei denen das Gewicht auf dem unteren Rücken aufliegt, oder Werkzeugtaschen mit umständlichen Trageriemen. Der Fluke Pack30 ist eine hervorragende Lösung für Elektriker unterwegs!

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang des Fluke Pack30 enthalten

Technische Daten: Professioneller Werkzeugrucksack Fluke Pack30

Allgemeine	
Abmessungen	50,8 cm x 33 cm x 23,5 cm (20 in x 13 in x 9,25 in)
Nettogewicht	2,26 kg (5 Pfund)
Staufächer	1 zentrales Staufach 1 Staufach vorne 2 Staufächer an der Seite 1 Staufach oben 1 12 Zoll (30 cm) große Tasche hinten
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang des Fluke Pack30 enthalten	



Vereinfachte vorbeugende Instandhaltung und Vermeidung von Nacharbeit

Sparen Sie Zeit und verbessern die Zuverlässigkeit Ihrer Instandhaltungsdaten durch drahtlose Übertragung der Messdaten mit dem Fluke-Connect™-System

- Sie können Fehler bei der Dateneingabe vermeiden, da die Messdaten direkt vom Gerät aus gespeichert und mit dem Arbeitsauftrag, dem Bericht oder dem Datensatz für Geräte oder Anlagen verknüpft werden.
- Halten Sie Ausfallzeiten gering und treffen Sie sichere Instandhaltungsentscheidungen mit Daten, auf die Sie sich verlassen und die Sie rückverfolgen können.
- Mit der Übertragung der Messdaten in einem Schritt machen Sie Klemmbretter, Notizbücher und Tabellen überflüssig.
- Greifen Sie auf Grund- und Sollwerte, historische und aktuelle Messdaten nach Anlage oder Gerät zu.
- Teilen Sie Ihre Messdaten über Videoanrufe und E-Mails mit ShareLive™.

Weitere Informationen finden Sie unter www.flukeconnect.com finden Sie weitere Informationen über das Fluke-Connect™-System.



Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Zur gemeinsamen Nutzung von Daten wird eine WLAN oder Mobilfunk-Verbindung benötigt. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Ausführliche Informationen zum Telefonsupport finden Sie unter fluke.com/phones.

Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fluke Connect ist nicht in allen Ländern erhältlich.

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com