

Hydraulikdruckschlauchset Fluke 700HTH-1



Wichtigste Merkmale

- Der Schlauch kann direkt mit dem Prüfdruckanschluss der Fluke 700HTP-1 verbunden werden.
- Verschlussstücke und Kappen zum Verhindern von Flüssigkeitsverlust im Schlauch im Lieferumfang enthalten. Kein erneutes Vorpumpen des Schlauchs notwendig.
- Selbst abdichtende Anschlüsse mit werkzeuglos fixierbaren Verbindungen
- Geringfügige Ausdehnung. Bei spezifiziertem Druck ist der Druckabfall zu vernachlässigen.

Produktübersicht: Hydraulikdruckschlauchset Fluke 700HTH-1

Der Hydraulikdruckschlauch Fluke 700HTH-1 ist ein bis zu 10.000 psi/690 bar geeigneter Druckmessschlauch aus Edelstahl und Nylon, zur Verbindung einer hydraulischen Druckpumpe wie dem Modell Fluke-700HTP-1 mit einem Prüfling.

Der Schlauch Fluke 700HTH-1 ermöglicht den Anschluss eines zu prüfenden Druckinstruments an eine hydraulische Handpumpe Fluke 700HTP-1, die mit einem Druckmodul der Serien Fluke 700P/750P verbunden ist. Das Modell 700HTH-1 ist mit Wasser und nicht korrodierendem Öl verträglich.

Technische Daten: Hydraulikdruckschlauchset Fluke 700HTH-1

Mechanische und allgemeine Daten

Minimaler Biegeradius	60 mm
Temperatur	- 40 °C bis +120 °C

Material	Nylon, Edelstahl, Zink, plattiertes Metall und Nitril
Abmessungen	Länge: 84 cm ohne Adapterverbindungsstücke
Gewicht	412,8 g
Gewährleistung	Ein Jahr

Modelle



Fluke 700HTH-1

Hydraulic Test Hose

- Hose with (2) 1/4" NPT female output connections
- (2) adapters that to convert 1/4" NPT female to 1/4" NPT male (include sealing caps)
- 1/4 in NPT female to 1/4 in BSP male adapter
- Instruction sheet

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com