

Technische daten

Hochwertiges Druckschlauch-Kit zur Transmitterprüfung Fluke 700TTH5K



Produktübersicht: Hochwertiges Druckschlauch-Kit zur Transmitterprüfung Fluke 700TTH5K

Benutzerfreundliches, hochwertiges Druckschlauch-Kit zur Prüfung von Drucktransmittern, zur Verwendung mit einem Kalibrator oder einer Druckpumpe

- Spezifiziert für 5.000 psi (345 bar)
- Mit 1/8"-NPT-Anschluss zur Verbindung mit einem Kalibrator oder einer Druckpumpe
- 1/4"-NPT-Anschluss mit Außengewinde zur Verbindung mit einem Transmitter, ohne Werkzeug zu befestigen

Modelle



Fluke 700TTH5K

Includes:

- One (1) premium hose kit and adapters
 - Premium/no tools required ¼" NPT transmitter connection fitting
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com