

Technische daten

Roter PLS-Detektor SLD mit Halterung



Wichtigste Merkmale

Specifications:

- Range: ≤60 m (200 ft)
- Battery: 1x 9v Alkaline
- Size: 102 x 165 x 102 (4 in x 6.5 in x 4 in)
- Weight: 0.35 kg (0.77 lb)

Produktübersicht: Roter PLS-Detektor SLD mit Halterung

Das PLS SLD-RED ist ein Laserdetektor mit rotem Linienstrahl, der mit den Modellen PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 sowie den früheren Modellen PLS 4 und PLS 180 kompatibel ist. Dieser Artikel ist im Lieferumfang der PLS 6R- und PLS 180R-Systeme enthalten.

Technische Daten: Roter PLS-Detektor SLD mit Halterung

Technische Daten

- Reichweite: ≤60 m
- Batterie: 1x 9-V-Alkali-Batterie
- Größe: 102 x 165 x 102
- Gewicht: 0,35 kg

Modelle



PLS SLD RED

Das PLS SLD-RED ist ein Laserdetektor mit rotem Linienstrahl, der mit den Modellen PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 sowie den früheren Modellen PLS 4 und PLS 180 kompatibel ist. Dieser Artikel ist im Lieferumfang der PLS 6R- und PLS 180R-Systeme enthalten.

Dieses Zubehör wird in einem bedruckten Karton geliefert. Lieferumfang:

- PLS SLD RED Laserliniendetektor
 - PLS 60520 SLD Klemme
 - 9-V-Batterie
 - Kurzanleitung
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com