

Technische daten


Fluke 3PHVL-1730 - Messleitungssatz für Spannungsmessungen



Produktübersicht: Fluke 3PHVL-1730 - Messleitungssatz für Spannungsmessungen

Messleitungssatz mit flachen Leitungen für dreiphasige Spannungsmessungen mit dem Energie-Logger Fluke 1730.

Modelle



Fluke 3PHVL-1730

Cable Assembly, Voltage Test Lead 3-Phase+N

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com