

Fluke TP81 Satz Isolationseinstechklemmen



Wichtigste Merkmale

- Bananenbuchsen passen für Messleitungen mit Bananensteckern
- Nicht drehbare Bananenstecker verhindern, dass die Messleitungen sich verheddern, so dass Sie die Klemme lösen/befestigen können, wenn sie noch an der Messleitung befestigt ist
- Zur Verwendung mit Messleitungen mit 4-mm-Bananensteckern
- Geprüft bis 60 V DC

Produktübersicht: Fluke TP81 Satz Isolationseinstechklemmen

Tastkopf aus Edelstahl zum Einstechen in die Isolierung von Kabeln mit Durchmessern von 1 bis 1,6 mm. Sie können die Nadeltiefe zur Minimierung von Schäden an der Isolierung einstellen. Unerlässlich für Arbeiten im Motorraum oder am Armaturenbrett, zur Nutzung an Einspritzdüsen oder Sensoren. Durch das Design der Messspitzen bleibt die Isolierung erhalten. Fluke TP81 kann mit Messleitungen mit Bananensteckern verbunden werden (beispielsweise Fluke TL224).

Modelle



Fluke TP81

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com