

Technische daten

Fluke TP88 Stabile KFZ-Messspitzenstifte



Wichtigste Merkmale

- Zum Aufschieben auf 2-mm-Messspitzen
- Geprüft bis 60 V DC

Produktübersicht: Fluke TP88 Stabile KFZ-Messspitzenstifte

Diese stabilen 5-cm-KFZ-Messspitzenstifte lassen sich, besser als Messspitzen, zwischen Abdichtungen und Kabeln hindurchführen. Eine scharfe Spitze garantiert einen guten Kontakt zum elektrischen Steckverbinder und die Isolation der Pins vermeidet Kurzschlüsse mit anderen Kabeln.

Modelle



Fluke TP88

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com