

Technische daten

Montagehalterung für Fluke Wärmebildkamera

Produktübersicht: Montagehalterung für Fluke Wärmebildkamera

Halten Sie Ihre Wärmebildkamera in einer stationären Position, um eine kontinuierliche Erfassung von Daten zu gewährleisten. Dadurch lassen sich Ungenauigkeiten infolge unterschiedlicher Winkel oder Perspektiven von Wärmebildern ausschließen. Montieren Sie Ihre Wärmebildkamera, um einen sicheren Abstand zum Gerät zu haben, das auf Temperatur-Anomalien geprüft werden soll. Die Installation dieser Halterung ist kinderleicht – mit nur sechs Schrauben.

Kompatibel mit RSE300, RSE600

Technische Daten: Montagehalterung für Fluke Wärmebildkamera

Messtechnik	
Abmessungen	5x6x0,4

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com