

Technische daten**PLS RC2****Produktübersicht: PLS RC2**

The PLS RC2 Rotary Laser Remote Control is designed for the PLS HV2R and PLS HV2G rotary laser levels. This accessory comes shipped in a generic cardboard box with label.

Technische Daten: PLS RC2

Specifications:

- Range: 50 feet
- Remote Type: IR

Modelle



PLS RC2

Die Rotationslaser-Fernsteuerung PLS RC2 ist für Rotationslaser-Nivelliergeräte der Typen PLS HV2R und PLS HV2G konzipiert. Dieses Zubehör wird in einem Karton mit Etikett geliefert.

Lieferumfang:

- Rotationslaser-Fernsteuerung PLS RC2
 - Batterie
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com