

Technische daten

## 700PCK Druckmodul-Kalibriersatz



### Produktübersicht: 700PCK Druckmodul-Kalibriersatz

**Beschreibung:** Mit dem Druckkalibrierkit Fluke 700PCK lassen sich Ihre Druckmodule mit einer Referenzdruckquelle und einem PC vor Ort kalibrieren.

**Anwendung:** Auf Ihrem PC installiert führt Sie die Windows-basierte Software in einfachen Schritten durch eine Verifizierung vor der Justierung, die Justierung und eine Verifizierung nach der Justierung. Kalibrierdaten werden für den Import in Ihre Datenbank erfasst. Erforderlich sind ein PC mit mindestens 386-Prozessor mit Windows 3.1 oder höher sowie eine Referenzdruckquelle mit einer Ungenauigkeit von weniger als 1/4 des zu kalibrierenden Druckmoduls.

## Modelle



### **Fluke 700PCK**

Pressure Calibration Kit

---

Included: The kit consists of a power supply, an interface adapter, appropriate cables, and Fluke 700PC Pressure Module Calibration Software.

Warranty: One year

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Austria GmbH**  
Liebermannstraße F01  
2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 (0) 1 928 9503  
E-Mail: roc.austria@fluke.nl  
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**  
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com