

Technische daten

# Fluke Calibration Pneumatische Vergleichstestpumpe P5513



## Wichtigste Merkmale

- High pressure pneumatic operation
- Screw press for fine pressure adjustments
- High quality needle valves for fine control
- Test port adapters which require no PTFE tape or wrenches
- Sturdy carrying case with lid

## Produktübersicht: Fluke Calibration Pneumatische Vergleichstestpumpe P5513

**Druckbereich von 0 bis 3.000 psi (210 bar)**

Mit dieser pneumatischen Vergleichstestpumpe werden Druckmessgeräte anhand von Master-Prüfgeräten getestet. Dieses kostengünstige Gerät bietet eine präzise Regelung für wichtige Kalibrieranforderungen und besitzt zahlreiche Funktionen aus unserer beliebten Produktreihe pneumatischer Druckwaagen.

Funktionen

- Pneumatischer Hochdruckbetrieb
- Schneckenpresse für Feindruckeinstellung
- Qualitativ hochwertige Nadelventile zur Feinabstimmung
- Testanschlussbuchsen, die weder PTFE-Band noch Schraubenschlüssel erfordern

- Stabiler Tragekoffer mit Deckel

*\*Hinweis – Das Gerät erfordert eine Druckquelle (z. B. Stickstoffflasche) für den Betrieb.*

## Technische Daten: Fluke Calibration Pneumatische Vergleichstestpumpe P5513

Technische Daten	
Druckbereich	0 bis 3.000 psi (210 bar)
Geräteabmessungen (B x T x H)	440 x 300 x 215 mm (17,5 x 12 x 8,5 Zoll)
Gerätengewicht	8 kg
Adapter für Test-Port	2 Sätze 1/8, 1/4, 3/8 und 1/2 NPT oder BSP
Gaszuführung	1/4-NPT-Buchse

## Modelle



### **Fluke P5513**

Fluke Calibration P5513 Pneumatic Comparison Test Pump  
Pressure range 0 to 3,000 psi (210 bar)

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Austria GmbH**  
Liebermannstraße F01  
2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 (0) 1 928 9503  
E-Mail: roc.austria@fluke.nl  
www.fluke.at

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**  
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com