

Fluke Echteffektiv-Strommesszange 325



Wichtigste Merkmale

- Gleich- und Wechselstrommessung bis 400 A
- Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
- Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen
- Widerstandsmessung bis 40 k Ω mit Durchgangserkennung
- Temperatur- und Kapazitätsmessung
- Frequenzmessung

Leistungsmerkmale

- Schlankes, ergonomisches Design
- Große, gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Sicherheit gemäß Überspannungskategorien CAT IV 300V und CAT III 600 V
- Hold-Funktion
- Zwei Jahre Gewährleistung
- Gepolsterte Tragetasche

Produktübersicht: Fluke Echteffektiv-Strommesszange 325



Kaufen Sie ein Fluke Messgerät...
Erhalten Sie ein Fluke
Gerät GRATIS dazu!

Ja, ich möchte ein Fluke Mess
gerät gratis bekommen!



Fluke-übliche Robustheit. Fluke-übliche Zuverlässigkeit. Fluke-übliche Genauigkeit.

Echtheffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der Serie 320 zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen Die Strommesszangen Fluke 323, 324 und 325 dienen zur Überprüfung von Schaltkreisen, Schaltern, Sicherungen und Kontakten bezüglich der Messgrößen Strom, Wechselspannung, Widerstand oder Durchgang. Diese kompakten und robusten Strommesszangen eignen sich ideal für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken. Die Strommesszange Fluke 325 ermöglicht darüber hinaus Gleichstrom- und Frequenzmessung.

Technische Daten: Fluke Echtheffektiv-Strommesszange 325

| Technische Daten | | |
|--|--------------------------|---|
| Wechselstrom | Bereich | 40,00 A/400,0 A |
| | Genauigkeit | 2% ± 5 Digits (45 Hz bis 65 Hz) 2,5% ± 5 Digits (65 Hz bis 400 Hz) |
| Gleichstrom | Bereich | 40,00 A/400,0 A |
| | Genauigkeit | 2% ± 5 Digits |
| Wechselspannung | Bereich | 600,0 V |
| | Genauigkeit | 1,5 % ± 5 Digits |
| Gleichspannung | Bereich | 600,0 V |
| | Genauigkeit | 1,0% ± 5 Digits |
| Widerstand | Bereich | 400,0 Ω/4000 Ω/40,00 Ω |
| | Genauigkeit | 1,0% ± 5 Digits |
| Durchgangsprüfung | | ≤ 30 Ω |
| Kapazitätsmessung | | 0 bis 100,0 µF / 100 µF bis 1000 µF |
| Frequenzmessung | | 5,0 Hz bis 500,0 Hz |
| Messverfahren (AC) | | Echtheffektivwertmessung |
| Hintergrundbeleuchtung | | Ja |
| Haltefunktion für Messwert (Hold) | | Ja |
| Temperaturmessung mit Kontakt zur Messstelle | | -10,0 °C bis 400,0 °C |
| Min./Max. | | Ja |
| Abmessungen | H x B x T (mm) | 207 x 75 x 34 |
| | Max. Leitungsdurchmesser | 30 mm |
| | Gewicht | 283 g |
| Überspannungskategorien nach EN 61010-1 | | CAT III 600 V CAT IV 300 V |



| | |
|----------------|------------|
| Gewährleistung | Zwei Jahre |
|----------------|------------|

Modelle



Fluke 325 True-rms Clamp Meter

Fluke 325 True-RMS Clamp Meter

Echtheffektiv-Strommesszange Fluke 325

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- Messleitungen
- Gepolsterte Tragetasche
- Benutzerhandbuch

Optional accessories

Fluke TL223 Elektrischer SureGrip™-Messleitungssatz

C43 Gepolsterte Tragetasche

C550 Multimeter- und Zubehörtasche

Fluke CAMO-37 Camouflage-Tragetasche

Description

Mit 3 Zubehörteilen für Messleitungen in einem Satz Ideales Starterkit für elektrische Anwendungen. Jetzt online kaufen.

Tragetasche mit Reißverschluss, Außenseite aus widerstandsfähigem Polyester.

Stahlverstärkter Rahmen, besonders robustes Nylon-Textilgewebe, großes Aufbewahrungsfach mit Reißverschluss und 25 Taschen, witterungsbeständig.

Die richtige Tasche für Ihre Fluke Messgeräte.

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
12/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com