

Technische daten

Autoladekabel für Fluke Wärmebildkamera



Produktübersicht: Autoladekabel für Fluke Wärmebildkamera

Für hohe Flexibilität im Außeneinsatz – Laden Sie Ihre Wärmebildkamera auf, wo und wann immer erforderlich.

Modelle



Fluke TI Car

For use with: TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29, Ti27, TiR32, TiR29, TiR27, Ti20, Ti10, Ti25, TiR, TiR1

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com