

Technische daten

## Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers



### Produktübersicht: Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers

Die Stromwandlerzange Fluke i40s-EL dient zur Messung niedriger Ströme. Sie ist für Messungen bis 40 A vorgesehen und misst auch bei Sekundärstromwandlern für 1 A und 5 A sehr genau. Die Stromwandlerzange i40s-EL kann an Leiter mit einem Durchmesser bis 15 mm angeklemt werden.

## Modelle



### **FLUKE-17XX i40s-EL**

40A Clamp-on Current Transformer

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke (Switzerland) GmbH**

Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: +41 (0) 44 580 7504  
E-Mail: info@ch.fluke.nl  
www.fluke.ch

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com