

Technische daten

## Fluke i17XX-flex3000/3pk iFlex®-Stromzange



### Produktübersicht: Fluke i17XX-flex3000/3pk iFlex®-Stromzange

Die flexiblen iFlex-Stromzangen Fluke i17XX mit einer Sensorlänge von 61 cm erweitern den Messbereich der Energie- oder Power-Logger Fluke 17XX auf 3000 A AC und zeichnen sich durch höchste Flexibilität aus. Die iFlex®-Stromzangen werden direkt an die Logger angeschlossen. Strommesswerte werden ohne fehleranfällige Skalierungsfaktoren angezeigt. Dank der 1,8 m langen Zuleitung ist man beim Abstand zwischen Messort und Energie-Logger sehr flexibel und die Anzeige kann mühelos abgelesen werden. Die iFlex®-Stromzangen Fluke i17XX sind mit Sensorlängen 30 cm, 61 cm und 91 cm erhältlich.

## Modelle



### **i17XX-flex3000/3pk**

3000A 24 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke (Switzerland) GmbH**

Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: +41 (0) 44 580 7504  
E-Mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
[www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)