

Technische daten

H900 Messleitungshalter



Wichtigste Merkmale

- Ausführung für hohe Beanspruchung mit Montagelöchern
- Halter hat 10 Schlitz für Leitungen bis zu 8 mm Durchmesser
- Gesamtabmessungen: 27,9 cm L x 8,9 cm B x 3,2 cm H
- 1 Jahr Gewährleistung

Modelle



Fluke H900

Test Lead Holder

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
11/2021

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**