

Technische daten

TL222 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen



Wichtigste Merkmale

- Messleitungen (rot, schwarz) für Digitalmultimeter mit verdeckten 4 mm-Bananensteckern
- Abgewinkelte Stecker an beiden Enden
- Verstärkte Zugentlastung
- 1,5 m langes silikonisiertes Kabel, hitze- und kältebeständig
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, Nennstrom 10 A. UL-Zulassung
- 1 Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: TL222 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen

Das SureGrip™-Design verbessert den Halt der Finger auf dem Messzubehör. Gummiüberzogene Oberflächen und an die Fingerform angepasste Kurven bieten den Fingern einen sicheren Halt, sodass der Anwender sich auf die korrekte Messung konzentrieren kann.

Modelle



Fluke TL222

SureGrip™ Silicone Insulated Test Leads

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
11/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com