

TL76 Satz universelle Messleitungen



Wichtigste Merkmale

- Abnehmbare, isolierte IC-Schutzkappen ermöglichen das Prüfen von eng nebeneinander liegenden Leitungen sowie die Einhaltung von GS38
- CAT III, 1000 V, 10 A
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nur mit Schutzkappe
- 1 Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: TL76 Satz universelle Messleitungen

Ein Paar 1,5 Meter lange Silikonmessleitungen (rot, schwarz) mit rechtwinkligem abgeschirmtem Bananenstecker

Modelle



Fluke TL76

- One pair (red, black) 1.5 meter long silicone test leads with right angle shrouded banana plug
- Lantern tip (removable) for use with European wall sockets (4 mm Ø)
- Lantern tip can be removed for easy access to terminal blocks (2 mm Ø)

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
12/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com