

Technische daten

# TL970 Satz Haken- und Zangenklemmen



## Wichtigste Merkmale

Praktisches universelles Kit mit 3 Messleitungssätzen:

- TL940 Satz Messleitungen mit Mini-Hakenklemmen
- TL950 Satz Messleitungen mit Mini-Zangenklemmen
- TL960 Satz Messleitungen mit Mikro-Hakenklemmen
- Ein Jahr Garantie

## Modelle



### Fluke TL970

---

Handy all-in-one kit that includes:

- 3 Test Lead Sets:
    - TL940 Mini-Hook Test Lead Set
    - TL950 Mini-Pincer Test Lead Set
    - TL960 Micro-Hook Test Lead Set
-

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke (Switzerland) GmbH**

Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: +41 (0) 44 580 7504  
E-Mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
[www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
11/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)