

Fluke 2AC VoltAlert Spannungstester



Wichtigste Merkmale

- Spannungserkennung von 90 bis 1000 Volt Wechselfrequenz für eine Vielzahl von Anwendungen im gewerblichen, privaten und industriellen Bereich.
- NEU! Immer aktiv, ohne dass zuerst eingeschaltet werden muss. Die spezielle Schaltung mit niedriger Energieaufnahme verlängert die Batterielebensdauer und sorgt dafür, dass Ihr 2AC immer einsatzbereit ist.
- NEU! Mit der „Battery Check“-Taste kann vor dem Einsatz überprüft werden, ob sich die Batterien in einem guten Zustand befinden.*
- Das Gerät ist gemäß EN 61010 nach der höchsten Überspannungskategorie CAT IV 1000 V geprüft und gewährleistet eine größtmögliche Sicherheit des Anwenders
- Weiter Bereich für die Spannungstests: 90 bis 1000 V AC
- Mit Clip, ideal für den Transport in den Taschen von Jacken und Overalls
- Stromversorgung durch zwei Batterien des Typs AAA (im Lieferumfang enthalten)
- Fluke-typische hohe Robustheit und Zuverlässigkeit
- Zwei Jahre Gewährleistung

* Die „Battery Check“-Funktion dient der Bedienungssicherheit und dem Bedienkomfort. Sie ersetzt nicht die Funktionsprüfung des 2AC an einer Spannungsquelle vor und nach der Verwendung.

Produktübersicht: Fluke 2AC VoltAlert Spannungstester

Immer bereit für schnelle und sichere Spannungstests!

Der 2AC ist die neueste Ergänzung der VoltAlert™-Serie berührungsloser, bedienungsfreundlicher Spannungstester von Fluke im Taschenformat. Der 2AC prüft, ob Stromkreise Spannung führen und ob fehlerhafte Erdungen vorliegen, und ist somit

sowohl für professionelle Elektriker als auch für Heimwerker geeignet. Die Messspitze des Spannungstesters im Taschenformat leuchtet rot, wenn er sich in der Nähe einer Steckdose, Klemmleiste oder eines Netzkabels befindet, an denen Spannung anliegt.

Technische Daten: Fluke 2AC VoltAlert Spannungstester

Technische Daten	
Funktionsprinzip	Erfasst durch die Isolierung das von Wechselspannung erzeugte elektrostatische Feld im eingeschwungenen Zustand. Kontakt mit dem ungeschützten Leiter ist nicht erforderlich. Wenn die Messspitze rot leuchtet, liegt Spannung an.
Erfüllung von Sicherheitsnormen	Gemäß IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. Ausgabe), CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1-04 und ISA-82.02.01, Verschmutzungsgrad 2
Elektromagnetische Verträglichkeit	Erfüllt IEC 61326-1:2006
In Betrieb	Wechselspannungserkennung 90 V bis 1000 V, Überspannungskategorie CAT IV 1000 V
Temperatur (Betrieb und Lagerung)	-10 °C bis 50 °C
Luftfeuchte im Betrieb (Bereich)	0% bis 95% (0 °C bis 30 °C)
	0 % bis 75 % (30 °C bis 40 °C)
	0% bis 45% (40 °C bis 55 °C)
Höhe	2000 m (CAT IV 1000 V)
Reinigung	Mit einem feuchten Tuch reinigen
Batteriebetriebsdauer	Batterielebensdauer liegt in der Regel über einem Jahr
Gewährleistung	Zwei Jahre

Modelle



FLK2AC

Fluke 2AC VoltAlert™ Electrical Tester
90-1000V, straight tip for North American style outlets

FLK2AC/200-1000V, ACV SENSOR 90-1000V, ENG, C. FRN, SPN

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
E-Mail: info@ch.fluke.nl
www.fluke.ch

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
11/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com