

Technische daten

## **Autoladekabel für Fluke Wärmebildkamera**



### **Produktübersicht: Autoladekabel für Fluke Wärmebildkamera**

Für hohe Flexibilität im Außeneinsatz – Laden Sie Ihre Wärmebildkamera auf, wo und wann immer erforderlich.

## Modelle



### Fluke TI Car

For use with: TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29, Ti27, TiR32, TiR29, TiR27, Ti20, Ti10, Ti25, TiR, TiR1

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
12/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com