

Hochspannungstastkopf Fluke 80K-15



Wichtigste Merkmale

- **Spannungsbereich:** 0 bis 15 kV DC oder AC Spitze, 10 kV AC eff
- **Grundungengenauigkeit:** DC +/- 2% 60 Hz: +/- 5%
- **Teilungsverhältnis:** 1000:1
- **Sicherheitsnormen:** IEC 1010-2-031:1993, Typ B, 40 kV DC oder Spitze AC, 28 kV RMS AC, Überspannungskategorie CAT I (Spannung abgeleitet aus strombegrenzten Transformatoren).
- **Eingangswiderstand:** 1000 Megohm
- **Erforderlicher Eingangswiderstand des Messgeräts:** 10 Megohm

Produktübersicht: Hochspannungstastkopf Fluke 80K-15

Fluke 80K-15 ist ein Hochspannungstastkopf zur Erweiterung der Messmöglichkeiten eines AC/DC-Spannungsmessgeräts auf 15.000 V Spitze AC oder DC mit Überspannungskategorie CAT I. Das bedeutet, dass der Tastkopf nur für Messungen bei strombegrenzten Schaltungen im Gerät verwendet werden kann. Beispiele sind Hochspannung in Fernsehgeräten oder Kopiergeräten. Diesen Tastkopf NICHT zur Messung von Hochspannung in Energieverteilungssystemen verwenden. Der Tastkopf bietet eine hohe Genauigkeit, wenn er mit einem Spannungsmessgerät mit 10 Megohm Eingangsimpedanz verwendet wird.

Modelle



Fluke 80k 15

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com