

Hydraulik-Druckpumpen-Kit Fluke 700HTPK2



Produktübersicht: Hydraulik-Druckpumpen-Kit Fluke 700HTPK2

Robustes, hochwertiges Hydraulik-Druckpumpen-Kit für schnelle und genaue Druckerzeugung bis zu 10.000 psi (690 bar). Im Lieferumfang sind die Hydraulik-Handpumpe 700HTP-2, hochwertige Druckschläuche und Adapter sowie ein Hartschalenkoffer zum Schutz enthalten.

- Die Kombination mit einem Manometer der Serie Fluke 700G für 1.000 psi (69 bar) oder höhere Drücke ergibt ein vollständiges Kit zur Prüfung von Druckinstrumenten
- Druckerzeugung bis zu 10.000 psi (690 bar) mit der mitgelieferten Druckpumpe 700HTP-2
- Direkter Anschluss des Manometers der Serie 700G an die Handpumpe HTP-2 mit einem hochwertigen Adapter, ohne Werkzeug zu befestigen
- Im Lieferumfang sind ein hochwertiges, ohne Werkzeuge montierbares, Druckschlauch-Kit 700TTH10K zur Transmitterprüfung und Adapter zum Anschließen des zu prüfenden Druckmessgeräts enthalten
- Hartschalenkoffer schützt Pumpe und Manometer, im Koffer kann die Verbindung beider Geräte erhalten bleiben

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com