

Technische daten

Fluke TLK281 SureGrip™ Kfz-Messleitungssatz



Wichtigste Merkmale

- Geprüft bis 60 V DC

Produktübersicht: Fluke TLK281 SureGrip™ Kfz-Messleitungssatz

Vollständiger Satz an Messzubehör, der speziell für Automobilspezialisten entwickelt wurde. Verwenden Sie die spitzen Messfühler aus Edelstahl, um Leiter zu kontaktieren oder um präzise Messungen an Schaltkreisen oder Relais durchzuführen und die großen Krokodilklemmen, um eine gute Erdung am Motor zu erhalten oder um einen Anschluss an die Batterieklemmen vorzunehmen. Ein Satz extra langer Krokodilklemmen dient dazu, die Batterieklemmen oder Klemmen des Generators leicht und sicher zu kontaktieren. Der Satz besteht aus Silikon-Messleitungen und einer Tasche zur besseren Organisation.

Modelle



Fluke TLK281

- TP81 Insulation Piercing Clip Set
- TL224 Suregrip™ Silicone Test Lead Set
- TP220 Suregrip™ Test Probe Set
- AC220 Suregrip™ Alligator Clip Set
- AC285 Suregrip™ Large Jaw Alligator Clip Set
- Soft Case

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com