

Technische daten

## Fluke TLK282 SureGrip™ Deluxe Kfz-Messleitungssatz



### Wichtigste Merkmale

- Geprüft bis 60 V DC

### Produktübersicht: Fluke TLK282 SureGrip™ Deluxe Kfz-Messleitungssatz

Alles Zubehör aus dem Kfz-Messleitungssatz TLK281 und noch einige Extras. Backprobe-Pins zum Einführen in wetterfest abgedichtete Steckverbinder, Einspritzpumpen und Sensoren. Messspitzen mit Hakenklemmen ermöglichen die schnelle Verbindung mit Pins oder freiliegenden Leitern.

## Modelle



### Fluke TLK282

SureGrip™ Deluxe Automotive Test Lead Kit

Kit contains:

- TP81 Insulation Piercing Clip Set
- TP40 Automotive Back Probe Pins (five)
- TL224 Suregrip™ Silicone Test Lead Set
- TP220 Suregrip™ Test Probe Set
- AC220 Suregrip™ Alligator Clip Set
- AC285 Suregrip™ Large Jaw Alligator Clip Set
- AC280 Suregrip™ Hook Clip Set
- Soft Case

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com