

Technische daten

## L200 Tastkopflampe



### Wichtigste Merkmale

- Kleine, robuste Lampe, die sich leicht an Fluke Tastköpfen befestigen lässt
- Helle weiße LED beleuchtet die Kontaktfläche
- Die Hände bleiben zum Arbeiten frei
- Batterielebensdauer von 120 Stunden
- Arbeitet mit zwei 3 V-Knopfbatterien

### Produktübersicht: L200 Tastkopflampe

Sie bieten Ihnen durch den flexiblen Stromsensor bessere Möglichkeiten bei Messungen an unförmigen oder großen Leitern sowie beim Zugang zu Kabeln.

## Modelle



**Fluke L200**

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**