

Technische daten

## Roter PLS-Detektor SLD mit Halterung



### Wichtigste Merkmale

Specifications:

- Range: ≤60 m (200 ft)
- Battery: 1x 9v Alkaline
- Size: 102 x 165 x 102 (4 in x 6.5 in x 4 in)
- Weight: 0.35 kg ( 0.77 lb)

### Produktübersicht: Roter PLS-Detektor SLD mit Halterung

Das PLS SLD-RED ist ein Laserdetektor mit rotem Linienstrahl, der mit den Modellen PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 sowie den früheren Modellen PLS 4 und PLS 180 kompatibel ist. Dieser Artikel ist im Lieferumfang der PLS 6R- und PLS 180R-Systeme enthalten.

### Technische Daten: Roter PLS-Detektor SLD mit Halterung

Technische Daten

- Reichweite: ≤60 m
- Batterie: 1x 9-V-Alkali-Batterie
- Größe: 102 x 165 x 102
- Gewicht: 0,35 kg

## Modelle



### **PLS SLD RED**

Das PLS SLD-RED ist ein Laserdetektor mit rotem Linienstrahl, der mit den Modellen PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 sowie den früheren Modellen PLS 4 und PLS 180 kompatibel ist. Dieser Artikel ist im Lieferumfang der PLS 6R- und PLS 180R-Systeme enthalten.

---

Dieses Zubehör wird in einem bedruckten Karton geliefert. Lieferumfang:

- PLS SLD RED Laserliniendetektor
  - PLS 60520 SLD Klemme
  - 9-V-Batterie
  - Kurzanleitung
-

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com