

Technische daten

Fluke TP40 KFZ-Backprobe-Pins (fünf Stück)



Wichtigste Merkmale

- Bananenbuchsen passen für Messleitungen mit Bananensteckern
- Geprüft bis 60 V DC

Produktübersicht: Fluke TP40 KFZ-Backprobe-Pins (fünf Stück)

Flexibler und formbarer 1¼"-Pin zur einfachen Verbindung durch Dichtungen zu Steckverbindern und Leitern. Diese Pins wurden bei über 60 VDC geprüft und dienen zu Messungen an Einspritzpumpen und Sensoren sowie Steckern, die gegen Wittereinflüsse abgedichtet sind. Der strahlend gelbe Griff ist im Motorraum gut erkennbar. So wird sichergestellt, dass er nicht vergessen wird. Einfache Verbindung mit Messleitungen mit abnehmbaren Messspitzen wie beispielsweise TL224.

Modelle



Fluke TP40

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com