

Technische daten

AC89 Robuste Isolations-Einsteckklemme



Wichtigste Merkmale

- Einzelner Tastkopf zum Einstecken in isolierte Leitungen von 0,25 bis 1,5 mm Durchmesser
- Dünner Pin ermöglicht „Selbstheilung“ der Isolierung.
- CAT IV 600V, CAT III 1000 V, 5 A UL-Zulassung
- 1 Jahr Gewährleistung

Modelle



Fluke AC89

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com